

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Твердомеры портативные динамические ТКМ-359

Назначение средства измерений

Твердомеры портативные динамические ТКМ-359 (далее - твердомеры) предназначены для измерения твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла "С", Бринелля, и Виккерса.

Описание средства измерений

Принцип действия твердомеров основан на измерении отношения скоростей индентора при падении и отскоке от поверхности контролируемого изделия. Отношение скоростей индентора при падении и отскоке определяет твердость материала.

Твердомеры представляют собой портативные устройства, состоящие из электронного блока и динамического датчика. Индентор, расположенный в динамическом датчике, представляет собой ударный элемент с твердосплавным сферическим наконечником.

Твердомеры изготавливаются в модификациях ТКМ-359С, ТКМ-359М.

Модификация ТКМ-359С оснащается цветным дисплеем, содержит расширенный набор сервисных функций программного обеспечения. Модификация ТКМ-359М оснащается чёрно-белым дисплеем, содержит сокращённый набор сервисных функций ПО. Метрологические характеристики у модификаций твердомера одинаковые.



Рисунок 1.- Внешний вид модификации ТКМ-359М



Рисунок 2. - Внешний вид модификации ТКМ-359С



Рисунок 3. - схема пломбировки модификации ТКМ-359М
1,2-места пломбировки




Рисунок 4. - схема пломбировки модификации ТКМ-359С
1,2 - места пломбировки

Программное обеспечение

На модификации ТКМ-359С установлено программное обеспечение "ТКМ659", версия 1.01.359С, на модификации ТКМ-359М установлено программное обеспечение "ТКМ659", вер-



сия 1.01.359М. ПО - встроенное и используется для ввода начальных параметров, записи и статистической обработки результатов измерения.

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (Контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
ПО для портативного твердомера ТКМ-359С	ТКМ659	1.01.359С	3757	CRC 16
ПО для портативного твердомера ТКМ-359М	ТКМ659	1.01.359М	8В35	CRC 16

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений С в соответствии с МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Диапазоны измерений твердости по шкалам:	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости
Роквелла, HRC (20-70)	± 2
Бринелля, HB (90...150) (150...300) (300...450)	±10
	±15
	±20
Виккерса, HV (240...500) (500...800) (800...940)	±15
	±20
	±25

Габаритные размеры электронного блока, мм, не более,

длина 160
ширина 80
высота 30

динамического датчика, мм, не более,

высота 150
диаметр 35

Масса, кг, не более,

0,3

Напряжение питания твердомера от аккумулятора, В

от 2,7 до 3,3

Время непрерывной работы от элемента питания, ч, не менее

120

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

1000

Рабочие условия применения:

температура окружающего воздуха, °С

от минус 15 до плюс 35

относительная влажность воздуха, при 25 °С, %

от 10... до 80

атмосферное давление, кПа

от 84...до 106,7



нак утверждения типа

аносится на корпуса твердомеров портативных динамических ТКМ-359 в виде наклеиваемой плёнки и на титульный лист руководства по эксплуатации ТКМ359СМРЭ типографским или иным способом.

Комплектность средства измерений

наименование	номер	Количество в комплекте, шт
Электронный блок		1
динамический датчик (со встроенным соединительным кабелем, либо разъемом для включения соединительного кабеля)		1
Соединительный кабель (только в случае поставки датчика с разъемом для включения соединительного кабеля)		1
Комплект аккумуляторов (предусмотрен в электронном блоке)		1
Зарядное устройство		1
Кабель для подключения к ЭВМ		1
Диск с программным обеспечением		1
Руководство по эксплуатации	ТКМ359СМ РЭ	1
Методика поверки	ТКМ-359СМ МП	1
Футляр (сумка и т.д.) для транспортировки и хранения		1

Поверка

осуществляется по документу "Твердомеры портативные динамические ТКМ-359. Методика поверки" ТКМ-359СМ МП. Методика поверки утверждена руководителем ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИФТРИ" 10.10.11

Основное поверочное оборудование:

эталонные меры твердости второго разряда МТР, МТР-МЕТ, МТВ, МТВ-МЕТ, МТБ, МТБ-МЕТ (пределы допускаемой погрешности по ГОСТ 9031-75);

Сведения о методиках (методах) измерений

Изложены в руководстве по эксплуатации ТКМ359СМ РЭ в разделе 2.5.

Нормативные документы устанавливающие требования к твердомерам портативным динамическим ТКМ-359

ГОСТ 8.062-85 Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Бринелля.

ГОСТ 8.064-94 "Государственная поверочная схема для средств измерений твердости по шкалам Роквелла и Супер Роквелла".



ГОСТ 8.063-07 Государственная поверочная схема для средств измерений твёрдости металлов и сплавов по шкалам Виккерса.

ТУ 4271-002-96819331-2011. Твердомеры портативные динамические ТКМ-359. Технические условия.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:

- при осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;

- при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством РФ обязательным требованиям.

Изготовитель

ООО "НПП "Машпроект".

Адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.13, а/я 322

Тел.: (812)3375547, 9393458

Испытательный центр


ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИФТРИ»

Аттестат аккредитации действителен до 01.11.2013 г. Госреестр № 30002-08.


141570, Московская обл., Солнечногорский р-н., пос. Менделеево.

Тел./Факс.: 8(495) 7448181. Эл. почта: hardness@vniiftri.ru.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии


Е.Р. Петросян

02 2012 г.



Handwritten signature

Handwritten signature



ПРОШУРОВАН
ПРОНУМЕРОВАН
И СКРЕПЛЕН ПЕЧА.
4/сентябрь 1991

